

Garant**HM-fräs HPC, AlCrN, Ø e8 DC: 6 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	202993 6
GTIN	4045197766724
Artikelklass	11X

Beskrivning

HM-fräs HPC 6 mm Tolerans nom.-Ø: e8

Tandantal Z: 4

Spiralvinkel: 40 grad

Matningsriktning: horisontell, sned och vertikal

Skaft: DIN 6535 HB med h6

Tandantal Z: 4

Skärlängd L_c : 10 mm

totallängd L: 54 mm

Skaftdiameter D_s : 6 mm

Hörnfasbredd vid 45°: 0,4 mm

Matning f_z för spårfräsning i rostfritt stål > 900 N/mm²: 0,025 mm**Teknisk beskrivning**

totallängd L	54 mm
Skaft	DIN 6535 HB med h6
Tolerans nom.-Ø	e8
Tandantal Z	4
Skär-Ø D_c	6 mm
Hörnfasbredd vid 45°	0,4 mm
Skärlängd L_c	10 mm
Matning f_z för valsfräsning i rostfritt stål > 900 N/mm ²	0,03 mm
Matning f_z för spårfräsning i rostfritt stål > 900 N/mm ²	0,025 mm

Matningsriktning	horisontell, sned och vertikal
Skaftdiameter D_s	6 mm
Spiralvinkel	40 grad
Hörnfasvinkel	45 grad
Beläggning	AlCrN
Skärmaterial	VHM
Norm	Verkstadsnorm
Typ	N
Egenskap spiralvinkel	Oregelbunden
Skärledning	Oregelbunden
Ingreppsbredd a_e vid fräsoperation	fullspår sågdjup $1 \times D$
Ingreppsbredd a_e vid fräsoperation	$0,5 \times D$ vid valsfräsning
Invändig	nej
Bearbetningsstrategi	HPC
Färgring	blå
Produktslag	Pinnfräsar