

Garant**Stickblad Höger, HU9315, Spårvidd m (H13): 3,0mm****Beställningsdata**

Ordernummer	273900 3,0
GTIN	4045197768193
Artikelklass	21J

Teknisk beskrivning

t_{\max}	2,5 mm
Skärbredd w	3 mm
Spårvidd m (H13)	3 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
hörnradie R	0,2 mm
Vändskärstilldelning	höger
Sort	HU9315
Spår enligt norm	DIN 472
Spår enligt norm	DIN 471
Antal byten/skär	3

Primäranvändning	N
Skärförhållande	kontinuerligt
Skärhastighet v_c primär användning	70 - 280 mm/min
Produktslag	Vändskär för sticksvarvning

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Aluminium, plast	lämplig	280 m/min	N
Alu (kortspånig)	lämplig	280 m/min	N
Alu > 10% Si	lämplig	170 m/min	N
Ti > 850 N/mm ²	mindre lämplig	50 m/min	S
CuZn	mindre lämplig	200 m/min	N
Grafit	mindre lämplig	70 m/min	N
kontinuerligt	lämplig		
vått maximal	lämplig		
torrt	lämplig		