

DYMO**Märkmaskin, Typ: LM500TS****Beställningsdata**

Ordernummer	085500 LM500TS
GTIN	3501170946459
Artikelklass	08U

Beskrivning**Utförande:**

Robusta, mobila märkapparater för snabb och enkel framställning av självhäftande plastetiketter. Hållbart termotransfertryck. Inställbar bandmatning framåt och bakåt. Avsedda för Dymo D1-band. Energiförsörjning via laddbart **litiumjonbatteri**, nätladdare. Enkel textbearbetning tack vare snabbknappar. **Med fullfärgs pekskärm**, skriver även ut grafik, streckkoder och logotyper med 300 dpi upplösning. Profiler för upp till 5 användare. **USB-gränssnitt**

Användningsdata:

Etiketterna fäster på nästan alla glatta och fettfria ytor.

leveransinnehåll:

Inklusive band för svart på vitt och bruksanvisning. LabelManager 500TS-påskriftsapparat, litiumjonbatteripack, laddadapter, USB-kabel.

OBS!:

- **Flera olika språkversioner kan ställas in.**
- **Tysk knapplayout finns på lager, fransk knappsats på begäran.**
- **Levereras inte i alla länder.**
- **Expressleverans inte möjlig.**

Teknisk beskrivning

Längd	190 mm
teckenfärg	svart
antal textrader	1 – 5
möjliga bandbredder	6; 9; 12; 19; 24 mm
antal teckenstorlekar	25
tangentbordslayout	QWERTZ
Typ	LM500TS
Antal tillgängliga tecken/symboler	325
maximal teckenhöjd	22 mm
antal teckenbredder	2
Bredd	165 mm
bandklippning	automatisk
passande märkbandskassett	D1
nätadapter	Inklusive
antal textstilar	32
anmärkning	USB/streckkod
vikt inklusive batteri	800 g
Antal ingående batterier	1
Batterityp	Litiumjon
höjd	95 mm
Energiförsörjning	Batteridrivnen
tillverkarens beteckning	Dymo 500 TS
Produktslag	Märkmaskin

Tillbehör

Märkbandskassett 24 mm×7 m polyester Typ Y	085560 Y
Märkbandskassett 24 mm×7 m polyester Typ R	085560 R
Nätadapter för nr 085500	085570

Märkbandskassett 24 mm x 7 m polyester Typ W

085560 W