

Garant**Kopier-krympadapter smal, Gänga M x fastspännings-Ø D1: M12X6****Beställningsdata**

Ordernummer	301397 M12X6
GTIN	4045197767349
Artikelklass	31Z

Beskrivning**Utförande:**

Mmycket värmebeständigt stål, integrerad längdjustering av verktygen, extra smalt utförande, för HSS och HM.

Användningsdata:

Flexibel användning när det ställs högsta möjliga krav på noggrannhet och balsering, t.ex. i kombination med förlängare.

Teknisk beskrivning

Utvändig-Ø D	21 mm
Ø D ₂	15 mm
gängaM	M12
Förlängningsstångens diameter D ₃	23 mm
Spännhylsa D ₁	6 mm
utkragningens längd A-mått	60 mm
längd L	42 mm
max. åtdragningsmoment	60 Nm
Invändig	ja
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm
Produktslag	Reducering

