

## Skärhuvud, Höger, System / vändskärsstorlek: DM/16



### Beställningsdata

Ordernummer	260916 DM/16
GTIN	4251414902701
Artikelklass	29D

### Beskrivning

#### Utförande:

Utbytbara skärhuvuden för **vibrationsdämpande grundstommar**.

#### Användningsdata:

Vibrationsdämpande effekt upp till ett maximalt utstick på **14×D**.

Refrigeración interior: sí

Through-coolant: yes

Sisäjäähdytys: kyllä

Arrosage interne: oui

belső hűtés: igen

Passaggio interno per LR: sì

System: DM

ISO-kod skärhuvud: STUCR/L 16

Passande vändskär: TC.. 16T3..

passande grundstomme: 264910 - 264922

Minimiförbörningshåldiameter  $D_{min}$ : 49 mm

centrumförskjutning: 27 mm

totallängd: 32 mm

### Teknisk beskrivning

System	DM
totallängd	32 mm
Passande vändskär	TC.. 16T3..
ISO-kod skärhuvud	STUCR/L 16
centrumförskjutning	27 mm
Minimiförbörningshåldiameter $D_{min}$	49 mm
Vändskärsskruv	269023 3
passande grundstomme	264910 - 264922
Vändskärsstorlek	16 mm
Serie	Skärhuvud
Användning	Höger
Invändig	ja
Inställningsvinkel $\kappa$	93 grad
Användning	Längssvarvning invändigt

## Tillbehör

Spännskruv	269433
Momentmejslar med skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cN·m	659906 500
Bits för Torx®, fäste E 6,3 Torx®-profil TX15	674248 TX15