

Skärhuvud, Vänster, System / vändskärsstorlek: QC/11



Beställningsdata

Ordernummer	260917 QC/11
GTIN	4251414902770
Artikelklass	29D

Beskrivning

Utförande:

Utbytbara skärhuvuden för **vibrationsdämpande grundstommar**.

Användningsdata:

Vibrationsdämpande effekt upp till ett maximalt utstick på **14xD**.

Refrigeración interior: sí

Through-coolant: yes

Sisäjähdytys: kyllä

Arrosage interne: oui

belső hűtés: igen

Passaggio interno per LR: sì

System: QC

ISO-kod skärhuvud: STUCR/L 11

Passande vändskär: TC.. 1102..

passande grundstomme: 264900 - 264908

Minimiförbörningshåldiameter D_{min} : 24 mm

centrumförskjutning: 13 mm

totallängd: 20 mm

Teknisk beskrivning

System	QC
ISO-kod skärhuvud	STUCR/L 11
Minimiförbörningshåldiameter D_{min}	24 mm
passande grundstomme	264900 - 264908
centrumförskjutning	13 mm
totallängd	20 mm
Passande vändskär	TC.. 1102..
Vändskärsskruv	269022 4
Vändskärsstorlek	11 mm
Serie	Skärhuvud
Användning	Vänster
Invändig	ja
Inställningsvinkel κ	93 grad
Användning	Längssvarvning invändigt

Tillbehör

Spännskruv	269407
Momentmejslar med skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cN·m	659906 500
Bits för Torx®, fäste E 6,3 Torx®-profil TX8	674248 TX8