

## Grundstommar för invändiga skärhållare svängningsdämpad, 8×D, System/ skaft-Ø: QC/32



### Beställningsdata

Ordernummer	264902 QC/32
GTIN	4251414902367
Artikelklass	29E

### Beskrivning

#### Utförande:

Med kylvattenanslutning 1/8-27 NPT.

#### leveransinnehåll:

Reduceradapter från G1/4 tum till G1/8 tum.

#### OBS!:

Spänn inte mot det område som är märkt med S!

$D_{min} = 1/2 \text{ skaftdiameter} + H + \text{mittförskjutning skärhuvud}$

Profundidad de giro interior hasta: 8×D

Boring depth up to: 8×D

Sisäsorvaussyvyys enint.: 8×D

Profondeur de tournage intérieur jusqu'à: 8×D

Belső kiesztergálási mélység max.: 8×D

Profondità interna fino a: 8×D

System: QC

totallängd  $L_{tot}$ : 364 mm

Centrumförskjutning H grundstomme: 6 mm

icke monterbart område S: 167,6 mm

rekommenderad spännlängd: 128 mm

Monteringskruv: 269025 2

### Teknisk beskrivning

icke monterbart område S	167,6 mm
Skaft-Ø	32 mm
totallängd $L_{tot}$	364 mm
rekommenderad spännlängd	128 mm

System	QC
Centrumförskjutning H grundstomme	6 mm
Monteringskruv	269025 2
Invändigt svarvdjup upp till	8×D
Svängning	dämpad
Invändig	ja

## Tillbehör

Klinga för sexkant, skaft E 6,3 sexkant 2 mm	674242 2
Momentmejslar med skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cN·m	659906 500