

Grundstommar för invändiga skärhållare svängningsdämpad, 14×D, System/ skaft-Ø: QC/32



Beställningsdata

Ordernummer	264908 QC/32
GTIN	4251414902398
Artikelklass	29E

Beskrivning

Utförande:

Med kylvattenanslutning 1/8-27 NPT.
Skaftet hårdmetallförstärkt.

leveransinnehåll:

Reduceradapter från G1/4 tum till G1/8 tum.

OBS!:

Spänn inte mot det område som är märkt med S!
 $D_{\min} = 1/2 \text{ skaftdiameter} + H + \text{mittförskjutning skärhuvud}$
Profundidad de giro interior hasta: 14×D
Boring depth up to: 14×D
Sisäsvaussyvyys enint.: 14×D
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à: 14×D
Belső kiesztergálási mélység max.: 14×D
Profondità interna fino a: 14×D
System: QC
totallängd L_{tot} : 556 mm
Centrumförskjutning H grundstomme: 6 mm
icke monterbart område S: 167,6 mm
rekommenderad spännlängd: 128 mm
Monteringsskruv: 269025 2

Teknisk beskrivning

Skaft-Ø	32 mm
icke monterbart område S	167,6 mm
totallängd L_{tot}	556 mm

Centrumförskjutning H grundstomme	6 mm
rekommenderad spännlängd	128 mm
System	QC
Monteringskruv	269025 2
Invändigt svarvdjup upp till	14×D
Svängning	dämpad
Invändig	ja

Tillbehör

Momentmejslar med skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cN·m	659906 500
Klinga för sexkant, skaft E 6,3 sexkant 2 mm	674242 2