

## Skärhuvud, Vänster, System / vändskärsstorlek: DM/15



### Beställningsdata

Ordernummer	250618 DM/15
GTIN	4251414902695
Artikelklass	29D

### Beskrivning

#### Utförande:

Utbytbara skärhuvuden för **vibrationsdämpande grundstommar**.

#### Användningsdata:

Vibrationsdämpande effekt upp till ett maximalt utstick på **10xD**.

Refrigeración interior: sí

Through-coolant: yes

Sisäjäähdytys: kyllä

Arrosage interne: oui

belső hűtés: igen

Passaggio interno per LR: sì

System: DM

ISO-kod skärhuvud: DDUNR/L 15

Passande vändskär: DNMG 1506..

passande grundstomme: 264910 - 264922

Minimiförbörningshåldiameter  $D_{min}$ : 48 mm

centrumförskjutning: 27 mm

totallängd: 35 mm

### Teknisk beskrivning

System	DM
Passande vändskär	DNMG 1506..
totallängd	35 mm
Minimiförbörningshåldiameter $D_{min}$	48 mm
centrumförskjutning	27 mm
passande grundstomme	264910 - 264922
Underläggsplatta	259033 3
ISO-kod skärhuvud	DDUNR/L 15
Klamp, skruv,O-ring	259036 4
Skruv för underläggsplatta	259027 2
Vändskärsstorlek	15 mm
Serie	Skärhuvud
Användning	Vänster
Invändig	ja

## Tillbehör

Skruv för underläggsplatta	259612
Klampenhet	259506
Underläggsplatta	259225
Bits för Torx®, fäste E 6,3 Torx®-profil TX10	674248 TX10
Momentmejslar med skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cN-m	659906 500