

Garant**Stickstålsplatta vänster 5°, HB7020, Spårbredd w: 3mm****Beställningsdata**

Ordernummer	273659 3
GTIN	4045197770738
Artikelklass	21J

Teknisk beskrivning

tolerans spårbredd w	±0,03 mm
Spårbredd w	3 mm
Matning f	0,07 - 0,2 mm/v
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
Primäranvändning	P
Sekundär användning	M
Skärförhållande	snitt intermittent
Sort	HB7020
hörnradie R	0,3 mm
Antal byten/skär	2
Vändskärsplattprofil	vänster
Produktslag	Vändskär för sticksvarvning

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	220 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	180 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	170 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	lämplig	140 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	mindre lämplig	120 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	lämplig	140 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	lämplig	130 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	lämplig	60 m/min	S
GG(G)	lämplig	200 m/min	K
CuZn	lämplig	250 m/min	N
Uni	lämplig		
kontinuerligt	lämplig		
vått maximal	lämplig		
torrt	mindre lämplig		