

**Garant****Förlängning för kopierfräsar i solid hårdmetall Ø d = 25 mm, Gänga M × L:  
M12X176****Beställningsdata**

Ordernummer	301366 M12X176
GTIN	4045197770905
Artikelklass	31Z

**Beskrivning****Utförande:**

Förlängare i sold hårdmetall med vibrationsdämpande egenskaper, skafttolerans h6, avlångt och smalt utförande.

**Användningsdata:**

Särskilt lämpligt för användning i krympchuckar. Perfekt kombination av standardstålförlängningarna och Densimet®-förlängningarna.

**Teknisk beskrivning**

Skaft-Ø d	25 mm
Utvändig-Ø D	23 mm
Håldiameter D <sub>1</sub>	12,5 mm
gängaM	M12
totallängd L <sub>tot</sub>	176 mm
Effektiv längd L <sub>1</sub>	120 mm
fäste	Ø d = 25 mm
Invändig	ja
Svängning	dämpad
Produktslag	förlängningsstång

