

**Garant****Handskruvstycken till bormaskiner, Backbredd A: 60mm****Beställningsdata**

Ordernummer	365035 60
GTIN	4045197770677
Artikelklass	31S

**Beskrivning****Utförande:**

- **Stabil konstruktion med kraftig spindel**
- **Härdade och slipade backar**
- **Exakt uppspanning med plattskenstyrning.**
- **En back med horisontal- och vertikalprisma för runt material, en slät back.**
- **För att medge uppspanning av plana detaljer är båda backarna avfasade.**
- **Patentsökt integrerad excentrisk snabbklämma för ett säkert grepp på bormaskinbordet.**
- **Den snabba fastspänningen i spårens område gör det möjligt att bearbeta det fastspända arbetsstycket flexibelt och effektivt i alla lägen på hela bormaskinsbordet utan att behöva späna fast det igen.**

**Användningsdata:**

För uppspanning av arbetsstycken på bormaskiner.

**Material:**

Stomme och rörlig back av specialgjutgods.

**Noggrannhet:**

Inom **0,10 mm.**

**Teknisk beskrivning**

spännvidd b	79 mm
spännspår avstånd	90 mm

totalhöjd c	55 mm
grundhållarbredd B	115 mm
maximal totallängd L <sub>4</sub>	271 mm
grundhållarlängd a	169 mm
färgkod för passande tillbehör	BM-skruvstycke blå
Backbredd A	60 mm
spännspår bredd	13 mm
backhöjd C	25 mm
vikt	3,2 kg
Produktslag	Bormaskinskruvstycke

## Tillbehör

Reservbackar par (2 st) för snabbblåsande resp. bormaskinskruvstycke För typ 60	365036 60
Styrskena för nr 365023	365025
Anslag Typ 1	365028 1
Reservspindel till handskruvstycken för bormaskiner För typ 60	365037 60