

Garant**Invändig skärhållare stål, Höger, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 50/19mm****Beställningsdata**

Ordernummer	250036 50/19
GTIN	4045197772329
Artikelklass	21T

Beskrivning**Utförande:**

PCLNR 95° borrhållare för vändskärsplattor CN.

Teknisk beskrivning

totallängd L	350 mm
Hävarm	259015 13
Minimiförborrningshåldiameter D_{min}	63 mm
Fjäderstift-sats	259047 5
Vändskärsstorlek	19 mm
Spännhöjd L_2	48 mm
Hävarmsskruv	259018 13
Underläggsplatta	259031 36
Mittförskjutning L_3	35 mm
Fjäder-sats	259044 7
ISO-kod hållare	A50U PCLNR/L19
Passande vändskär	CN.. 1906..
Inställningsvinkel κ	95 grad
Skaftdiameter D_s	50 mm

Norm	DIN 8024
Användning	Höger
Invändigt svarvdjup upp till	3×D
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstång

Tillbehör

Hävarm Typ 13	259015 13
Hävarmsskruv Typ 13	259018 13
Underläggsplatta Typ 36	259031 36
Precisionsbits för sexkant, 1/4 tum E 6,3 sexkant 4 mm	674242 4
Fjäder-sats 10 delar Typ 7	259044 7
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500