

**HM-HPC-borr cylindriskt skaft DIN 6535 HA, TiAlN, Ø h7: 20 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	122440 20
GTIN	4045197048943
Artikelklass	11E

Beskrivning**Utförande:**

Stark kärna och specialurspetsning – därigenom skärande tväregg med **hög centreringsnoggrannhet. Konvexa huvudskäreppar** med eggavrundning och en särskild spårform ger **korta spån**, även för material som normalt ger långa spån.

Rekommendation:**Maximalt borrhjup:**

Spånspårslängd (se tabell) utsug 1,5xNominell-Ø.

OBS!:

Form HB och HE levereras till samma pris som HA.

Form **HB**: beställ med **nr 122445/122505**.

Form **HE**: beställ med **nr 122440/122500** och **129100HE**.

NY GENERATION FINNS NU!

Rekommenderade uppföljarprodukter är nr 122415, 122425 och 122435.

Skärmaterial: HM

Borrhjup upp till: 4xD

Spetsvinkel: 140 grad

Skaft: DIN 6535 HA med h6

Invändig: false

Bearbetningsstrategi: HPC

Norm: DIN 6537 K

Tolerans nom.-Ø: h7

Antal skär Z: 2

Tolerans nom.-Ø: h7

Spånspårslängd: 79 mm

totallängd L_{tot}: 131 mm

Skaft-Ø: 20 mm

Matning f i stål < 1100 N/mm²: 0,37 mm/v

Teknisk beskrivning

Spånsparslängd	79 mm
Antal skär Z	2
Matning f i stål < 1100 N/mm ²	0,37 mm/v
Skafttolerans	h6
nom-Ø	20 mm
Tolerans nom.-Ø	h7
Skaft-Ø	20 mm
totallängd L _{tot}	131 mm
Norm	DIN 6537 K
Rekommenderat maximalt borrhjup	49 mm
Beläggning	TiAlN
Skärmaterial	HM
Borrhjup upp till	4xD
Spetsvinkel	140 grad
Skaft	DIN 6535 HA med h6
Invändig	nej
Bearbetningsstrategi	HPC
Färgring	grön

Tjänster

Skaftslipning Typ HE	129100 HE
----------------------	-----------