

Garant**eco-skärhållare, Höger, Skaft- / vändskärs-storlek: 16/11mm****Beställningsdata**

Ordernummer	261102 16/11
GTIN	4045197771865
Artikelklass	21U

Beskrivning**Utförande:**

Med invändig kylvätsketillförsel till skäreppen. Genom kylning via precisionsmunstycken minskar den termiska belastningen målinriktat och effektivt, eftersom kylmedelstrålen hålls optimalt uppriktad mellan spån och skärepp. För högre produktivitet, längre användningstid och ökad processäkerhet.

Med friytekylning.

OBS!:

Kylmedelstillförsel endast i kombination med hållare GARANT eco-system nr 317900-319886–319886.

Invändig: ja

ISO-kod hållare: SVJBR/L 1616X11

Passande vändskär: VB.. 1103..

Funktionsbredd L₄: 20 mm

Huvudängd L₁: 34 mm

totalängd L: 81 mm

Skruvsats förvändskär: 269023 1

Teknisk beskrivning

totalängd L	81 mm
Skruvsats förvändskär	269023 1
Huvudängd L ₁	34 mm
Passande vändskär	VB.. 1103..

Skafthått	16 mm
Funktionsbredd L ₄	20 mm
Vändskärsstorlek	11 mm
ISO-kod hållare	SVJBR/L 1616X11
Serie	Eco
Användning	Höger
Norm	DIN ISO 5610
Invändig	ja
Inställningsvinkel κ	93 grad
Användning	Plansvarvning
Användning	Längdsvävning utvändig
Produktslag	Skärhållare

Tillbehör

Momentmejslar med skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659906 500
Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX8	674248 TX8