

Garant**eco-skärhållare, Höger, Skaft- / vändskärs-storlek: 20/11mm****Beställningsdata**

Ordernummer	261102 20/11
GTIN	4045197771872
Artikelklass	21U

Beskrivning**Utförande:**

Med invändig kylvätsketillförsel till skäreppen. Genom kylning via precisionsmunstycken minskar den termiska belastningen målinriktat och effektivt, eftersom kylmedelsstrålen hålls optimalt uppriktad mellan spån och skärepp. För högre produktivitet, längre användningstid och ökad processäkerhet.

Med friytekylning.

OBS!:

Kylmedelstillförsel endast i kombination med hållare GARANT eco-system nr 317900-319886–319886.

Invändig: ja

ISO-kod hållare: SVJBR/L 2020X11

Passande vändskär: VB.. 1103..

Funktionsbredd L₄: 25 mm

Huvudängd L₁: 40 mm

totalängd L: 99 mm

Skruvsats förvändskär: 269023 1

Teknisk beskrivning

Vändskärsstorlek	11 mm
Skaftmått	20 mm
Skruvsats förvändskär	269023 1
ISO-kod hållare	SVJBR/L 2020X11

totallängd L	99 mm
Huvudängd L ₁	40 mm
Passande vändskär	VB.. 1103..
Funktionsbredd L ₄	25 mm
Serie	Eco
Användning	Höger
Norm	DIN ISO 5610
Invändig	ja
Inställningsvinkel κ	93 grad
Användning	Plansvarvning
Användning	Längdsvärvning utvändig
Produktslag	Skärhållare

Tillbehör

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX8	674248 TX8
Momentmejslar med skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659906 500