

Garant**Medlöpande svarvdubbar för bytesinsats, Typ: 20****Beställningsdata**

Ordernummer	320615 20
GTIN	4045197773623
Artikelklass	31Z

Beskrivning**Utförande:**

- **Fjädrat utförande för axiell längdkompensering under bearbetningen.**
- **Helt härdat och slipat. Underhållsfri genom kontinuerlig smörjning.**
- **Specialtätning förhindrar att smuts och kylvätska tränger in.**

Cylindriskt skaft för fastspänning i borrhållare, spänntånghållare eller Hydrodehn-spännchuckar; för fastsättning av en ytterligare revolver.

Beskrivning:

Centreringspetsar används i huvudsak på svarvmaskiner som stöd för långa och smala arbetsstycken, eftersom det för sådana arbetsstycken annars finns risk för att de böjs ned eller slår runt på grund av de rådande krafterna.

Centreringspetsen sätts fast med en morsekon. Arbetsstycket spänns fast i spännchucken och en försänkning anbringas med en centreringsborr. Efter omspanningen förs centreringspetsen in.

Användningsdata:

Flexibel användning tack vare utbytbare insatser. Universell användning på revolver och motspindel i CNC-maskiner.

leveransinnehåll:

Inklusive avdragningsgaffel för lossning av insatserna.

Specialtillbehör:

Utbytbare insatser nr 320625.

Teknisk beskrivning

hus-Ø D	40 mm
---------	-------

för arbetsstycksvikt	200 kg
totallängd L	90 mm
radiellt kast	0,01 mm
Skaftdiameter D ₁	12 mm
Ø d	20 mm
maximalt varvtal:	4000 min ⁻¹
Effektiv längd L ₁	41 mm
fjädersväg	2,4 mm
passar färgkod	k12
fäste	Skaft-Ø 20 mm
Produktslag	centreringspets

Tillbehör

Insats för medlöpande svarvdubb Typ 3	320625 3
Insats för medlöpande svarvdubb Typ 2	320625 2
Insats för medlöpande svarvdubb Typ 4	320625 4
Insats för medlöpande svarvdubb Typ 6	320625 6
Insats för medlöpande svarvdubb Typ 1	320625 1
Insats för medlöpande svarvdubb Typ 5	320625 5