

**Garant****Roterande svarvdubb 60° / 30°, Morsekona: 2****Beställningsdata**

Ordernummer	320647 2
GTIN	4045197773692
Artikelklass	31Z

**Beskrivning****Utförande:**

- **lättviktsutförande med slimmat hus**
- **Precisionsrullager för hög rundgångsnoggrannhet.**
- **Underhållsfri genom kontinuerlig smörjning.**
- **Specialtätning förhindrar att smuts och kylvätska tränger in.**
- **Helt härdat och slipat MK-skaft.**

**med förlängd spets, spetsvinkel 60°/ 30°**

**Beskrivning:**

Centreringspetsar används i huvudsak på svarvmaskiner som stöd för långa och smala arbetsstycken, eftersom det för sådana arbetsstycken annars finns risk för att de böjs ned eller slår runt på grund av de rådande krafterna.

Centreringspetsen sätts fast med en morsekon. Arbetsstycket spänns fast i spännchucken och en försänkning anbringas med en centreringsborr. Efter omspänningen förs centreringspetsen in.

**Användningsdata:**

Används huvudsakligen för bearbetning av små arbetsstycken på små och stora svarvar. Den förlängda spetsen medger obehindrad åtkomst för svarvstålet på arbetsstyckets ändyta. Särskilt lämplig för kopiersvarvning.

hus-Ø D: 32 mm

effektiv längd B: 74 mm

största spets-Ø 60° A: 15 mm

största spets-Ø 30° A: 8 mm

maximalt radiellt kast: 0,005 mm

spetslängd C: 29 mm

**Teknisk beskrivning**

maximalt varvtal:	6000 min <sup>-1</sup>
hus-Ø D	32 mm
spetslängd C	29 mm
största spets-Ø 30° A	8 mm
maximalt radiellt kast	0,005 mm
Morsekona	MK2
effektiv längd B	74 mm
för arbetsstycksvikt	150 kg
största spets-Ø 60° A	15 mm
Produktslag	centreringspets