

Garant**Roterande svarvdubb 60°, Morsekona: 4****Beställningsdata**

Ordernummer	320657 4
GTIN	4045197774156
Artikelklass	31Z

Beskrivning**Utförande:**

- Skaftlagrad kärnarsaxel av härdat verktygsstål.
- Den roterande dubben är genomhärdad, kan slipas om flera gånger.
- Precisionsrullager för hög rundgångsnoggrannhet.
- Underhållsfri genom kontinuerlig smörjning.
- Specialtätning förhindrar att smuts och kylvätska tränger in.
- Hela verktyget är härdat och slipat.

Spetsvinkel 60°.

Beskrivning:

Centreringspetsar används i huvudsak på svarvmaskiner som stöd för långa och smala arbetsstycken, eftersom det för sådana arbetsstycken annars finns risk för att de böjs ned eller slår runt på grund av de rådande krafterna.

Centreringspetsen sätts fast med en morsekon. Arbetsstycket spänns fast i spännchucken och en försänkning anbringas med en centreringsborr. Efter omspänningen förs centreringspetsen in.

Användningsdata:

För alla typer av svarvar, lämpade för skrubbsvarvning och finsvarvning.

hus-Ø D: 60 mm

effektiv längd B: 97 mm

största spets-Ø 60° A: 24 mm

maximalt radiellt kast: 0,005 mm

spetslängd C: 36 mm

maximalt varvtal: 4300 min⁻¹**Teknisk beskrivning**

största spets-Ø 60° A	24 mm
hus-Ø D	60 mm
för arbetsstycksvikt	800 kg
maximalt radiellt kast	0,005 mm
spetslängd C	36 mm
effektiv längd B	97 mm
maximalt varvtal:	4300 min ⁻¹
Morsekoda	MK4
Produktslag	centreringspets