

**Garant****Roterande svarvdubb 60°, Morsekona: 5****Beställningsdata**

Ordernummer	320657 5
GTIN	4045197774163
Artikelklass	31Z

**Beskrivning****Utförande:**

- Skaftlagrad kärnarsaxel av härdat verktygsstål.
- Den roterande dubben är genomhärdad, kan slipas om flera gånger.
- Precisionsrullager för hög rundgångsnoggrannhet.
- Underhållsfri genom kontinuerlig smörjning.
- Specialtätning förhindrar att smuts och kylvätska tränger in.
- Hela verktyget är härdat och slipat.

Spetsvinkel 60°.

**Beskrivning:**

Centreringspetsar används i huvudsak på svarvmaskiner som stöd för långa och smala arbetsstycken, eftersom det för sådana arbetsstycken annars finns risk för att de böjs ned eller slår runt på grund av de rådande krafterna.

Centreringspetsen sätts fast med en morsekon. Arbetsstycket spänns fast i spännchucken och en försänkning anbringas med en centreringsborr. Efter omspanningen förs centreringspetsen in.

**Användningsdata:**

För alla typer av svarvar, lämpade för skrubbsvarvning och finsvarvning.

hus-Ø D: 78 mm

effektiv längd B: 118 mm

största spets-Ø 60° A: 32 mm

maximalt radiellt kast: 0,005 mm

spetslängd C: 47 mm

maximalt varvtal: 3200 min<sup>-1</sup>

**Teknisk beskrivning**

för arbetsstycksvikt	2000 kg
maximalt varvtal:	3200 min <sup>-1</sup>
största spets-Ø 60° A	32 mm
hus-Ø D	78 mm
spetslängd C	47 mm
Morsekona	MK5
maximalt radiellt kast	0,005 mm
effektiv längd B	118 mm
Produktslag	centreringsspets