

Garant**Roterande svarvdubb 60°, Morsekona: 6****Beställningsdata**

Ordernummer	320657 6
GTIN	4045197774170
Artikelklass	31Z

Beskrivning**Utförande:**

- Skaftlagrad kärnarsaxel av härdat verktygsstål.
- Den roterande dubben är genomhärdad, kan slipas om flera gånger.
- Precisionsrullager för hög rundgångsnoggrannhet.
- Underhållsfri genom kontinuerlig smörjning.
- Specialtätning förhindrar att smuts och kylvätska tränger in.
- Hela verktyget är härdat och slipat.

Spetsvinkel 60°.

Beskrivning:

Centreringsspetsar används i huvudsak på svarvmaskiner som stöd för långa och smala arbetsstycken, eftersom det för sådana arbetsstycken annars finns risk för att de böjs ned eller slår runt på grund av de rådande krafterna.

Centreringsspetsen sätts fast med en morsekon. Arbetsstycket spänns fast i spännchucken och en försänkning anbringas med en centreringsborr. Efter omspänningen förs centreringsspetsen in.

Användningsdata:

För alla typer av svarvar, lämpade för skrubbsvarvning och finsvarvning.

hus-Ø D: 110 mm

effektiv längd B: 155 mm

största spets-Ø 60° A: 52 mm

maximalt radiellt kast: 0,005 mm

spetslängd C: 62 mm

maximalt varvtal: 2000 min⁻¹**Teknisk beskrivning**

Morsekona	MK6
maximalt radiellt kast	0,005 mm
maximalt varvtal:	2000 min ⁻¹
effektiv längd B	155 mm
hus-Ø D	110 mm
för arbetsstycksvikt	4500 kg
spetslängd C	62 mm
största spets-Ø 60° A	52 mm
Produktslag	centreringspets