

**Garant****Roterande svarvdubb med insatser, Morsekona: 4****Beställningsdata**

Ordernummer	321335 4
GTIN	4045197774491
Artikelklass	31Z

**Beskrivning****Utförande:**

- Hela verktyget är härdat och slipat.
- Med utbytbara insatser.
- Härdad och sänksmidd stomme och roterande dubb.
- Precisionsrullager garanterar hög rundgångsnoggrannhet.
- Specialtätning förhindrar att smuts och kylvätska tränger in.
- Underhållsfri genom kontinuerlig smörjning.

**Beskrivning:**

Centreringspetsar används i huvudsak på svarvmaskiner som stöd för långa och smala arbetsstycken, eftersom det för sådana arbetsstycken annars finns risk för att de böjs ned eller slår runt på grund av de rådande krafterna.

Centreringspetsen sätts fast med en morsekon. Arbetsstycket spänns fast i spännchucken och en försänkning anbringas med en centreringsborr. Efter omspanningen förs centreringspetsen in.

**Användningsdata:**

Lämpliga för specialtillverkning av ett stort antal olika arbetsstycken tack vare 6 olika insatser.

**leveransinnehåll:**

1 svarvdubb nr 320659, je 1 x kopieringskörnare 60° / 30°, liten spetskörnare 60°, stor spetskörnare 60°, kona 60°, hållkon 60°, hållspetskörnare 60°.

Inklusive systembox med skuminlägg.

**Specialtillbehör:**

Utbytbara insatser nr 320625 - 320631.

hus-Ø D: 76 mm

maximalt radiellt kast: 0,007 mm

maximalt varvtal:: 3200 min<sup>-1</sup>

för arbetsstycksvikt: 300 kg

Längd 1: 58 mm

L<sub>2</sub>: 13 mm**Teknisk beskrivning**

maximalt varvtal:	3200 min <sup>-1</sup>
Längd 1	58 mm
L <sub>2</sub>	13 mm
Utvändig diameter D <sub>1</sub>	18 mm
passar färgkod	K18
Morsekona	MK4
för arbetsstycksvikt	300 kg
hus-Ø D	76 mm
maximalt radiellt kast	0,007 mm
Skaftdiameter D <sub>2</sub>	32 mm
Produktslag	centreringspets