

Garant**Roterande svarvdubb med insatser, Morsekona: 5****Beställningsdata**

Ordernummer	321335 5
GTIN	4045197774507
Artikelklass	31Z

Beskrivning**Utförande:**

- Hela verktyget är härdat och slipat.
- Med utbytbara insatser.
- Härdad och sänksmidd stomme och roterande dubb.
- Precisionsrullager garanterar hög rundgångsnoggrannhet.
- Specialtätning förhindrar att smuts och kylvätska tränger in.
- Underhållsfri genom kontinuerlig smörjning.

Beskrivning:

Centreringspetsar används i huvudsak på svarvmaskiner som stöd för långa och smala arbetsstycken, eftersom det för sådana arbetsstycken annars finns risk för att de böjs ned eller slår runt på grund av de rådande krafterna.

Centreringspetsen sätts fast med en morsekon. Arbetsstycket spänns fast i spännchucken och en försänkning anbringas med en centreringsborr. Efter omspanningen förs centreringspetsen in.

Användningsdata:

Lämpliga för specialtillverkning av ett stort antal olika arbetsstycken tack vare 6 olika insatser.

leveransinnehåll:

1 svarvdubb nr 320659, je 1 x kopieringskörnare 60° / 30°, liten spetskörnare 60°, stor spetskörnare 60°, kona 60°, hållkon 60°, hållspetskörnare 60°.

Inklusive systembox med skuminlägg.

Specialtillbehör:

Utbytbara insatser nr 320625 - 320631.

hus-Ø D: 96 mm

maximalt radiellt kast: 0,01 mm

maximalt varvtal: 2600 min⁻¹

för arbetsstycksvikt: 800 kg

Längd 1: 72 mm

L₂: 14 mm

Teknisk beskrivning

hus-Ø D	96 mm
L ₂	14 mm
maximalt radiellt kast	0,01 mm
passar färgkod	K24
Längd 1	72 mm
maximalt varvtal:	2600 min ⁻¹
Morsekona	MK5
Skaftdiameter D ₂	42 mm
för arbetsstycksvikt	800 kg
Utvändig diameter D ₁	24 mm
Produktslag	centreringspets