

Garant**HM-skrubbfräs MTC, AlCrN, Ø e8 DC: 5mm****Beställningsdata**

Ordernummer	203051 5
GTIN	4045197774286
Artikelklass	11X

Beskrivning**Utförande:**

För **grov- och finbearbetning** upp till $1,5 \times D$ i solida arbetsstycken **vid mycket höga matningsvärden** och jämn gång.

Reducerad skärkraft och bättre ytkvalitet tack vare **45° spiral**.

Förbättrad beläggning för ytterligare minskning av skärkraften vid samtidig höjning av verktygslivslängden.

Användningsdata:

Speciellt för **MTC (Multi Task Cutting)** i den nya generationens fleroperationsmaskiner.

Teknisk beskrivning

Tandantal Z	4
Friställningsdiameter D_1	4,8 mm
Tolerans nom.-Ø	e8
Skärlängd L_c	9 mm
Utkragningslängd L_1 inkl. friställning	16 mm
Balanseringskvalitet med skaft	G 2,5 med HB
Hörnfasbredd vid 45°	0,1 mm
Skär-Ø D_c	5 mm
Matningsriktning	horisontell, sned och vertikal
Skaftdiameter D_s	6 mm
totallängd L	54 mm

Skaft	DIN 6535 HB med h6
Matning f_z för valsfräsning i stål < 900 N/mm ²	0,07 mm
Spiralvinkel	45 grad
Hörnfasvinkel	45 grad
Beläggning	AlCrN
Skärmaterial	VHM
Norm	Verkstadsnorm
Typ	N
Egenskap spiralvinkel	Oregelbunden
Skärledning	Oregelbunden
Ingreppsbredd a_e vid fräsoperation	0,5×D vid valsfräsning
Ingreppsbredd a_e vid fräsoperation	fullspår sågdjup 1×D
Invändig	nej
Bearbetningsstrategi	MTC
Färgring	grön
Produktslag	Hörnfräs

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	250 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	230 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	200 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	lämplig	180 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig	150 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	lämplig	70 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	lämplig	50 m/min	M
GG(G)	lämplig	150 m/min	K
Uni	lämplig		
vått maximal	lämplig		

vått minimal	mindre lämplig
torrt	lämplig
Luft	lämplig