

Garant**Invändig skärhållare stål, Höger, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 25/16mm****Beställningsdata**

Ordernummer	261124 25/16
GTIN	4045197778383
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Minimiförborrningshåldiameter D_{min}	28 mm
totallängd L	200 mm
Skruvsats förvändskär	269028 8
Passande vändskär	VB.. 1604..
Halsbredd L_4	16,5 mm
ISO-kod hållare	A25R SVJBR/L16
Inställningsvinkel κ	142 grad
Huvudängd L_1	44 mm
Vändskärsstorlek	16 mm
Spännhöjd L_2	24 mm
Mittförsjutning L_3	4,6 mm
Skaftdiameter D_s	25 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Höger
Invändigt svarvdjup upp till	3×D
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt

Produktslag

Borrstång

Tillbehör

Skruvsats förvändskär Typ 17

269028 17

Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil
15IP

674252 15IP

Momentskrivdragaremed skala, hållare för utbytbara
klingor maximalt vridmoment 500 cNm

659957 500