

**Kopierfräs 7792VX, Cylindriskt skaft, Ø D / Antal skäreppor Z: 32/4mm****Beställningsdata**

Ordernummer	221900 32/4
GTIN	4056544196972
Artikelklass	28R

Beskrivning**Beskrivning:**

Vändskärens unika konstruktion och deras spånvinkel i fräskroppen minskar radialkrafterna avsevärt och avleder dem i radiell riktning. Extra tjocka vändskär med fyra eggar för mycket besvärliga tillämpningar och hög lönsamhet. Verktöget har speciella fördelar vid planfräsning och fräsning av djupa fickor och är tack vare slipad Wiperfas även lämplig för rampning och finbearbetning.

Teknisk beskrivning

Vändskärsskruv	229918 (T15; 2,1 Nm)
total längd L_{tot}	250 mm
Vändskärsstorlek	09
Utkragningslängd L_1	70 mm
Antal skär Z	4
Passande vändskär	XD..
Skaftdiameter D_s h6	32 mm
Ø D_3	17 mm
Skär-Ø D_c	32 mm
maximalt sågdjup $a_{p max}$	1,5 mm
Invändig	ja
spiralfräsning Ø D_{max}	62 mm
spiralfräsning Ø D_{min}	49 mm

Rampningsvinkel α_{\max}	0,88 grad
Rampningslängd L för α_{\max}	16,3 mm
Inställningsvinkel κ	13 grad
Skaftutförande	Cylindriskt skaft
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Fräsanvändning	Ramping
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Kopierfräs

Tillbehör

Spännskruv	229918
------------	--------