



## Kopierfräs 7792VX, med gänga, Ø D / Antal skäreppor Z: 42/5mm



### Beställningsdata

Ordernummer	221905 42/5
GTIN	4056544196750
Artikelklass	28R

### Beskrivning

#### Beskrivning:

Vändskärens unika konstruktion och deras spånvinkel i fräskroppen minskar radialkrafterna avsevärt och avleder dem i radiell riktning. Extra tjocka vändskär med fyra eggor för mycket besvärliga tillämpningar och hög lönsamhet. Verktuget har speciella fördelar vid planfräsning och fräsning av djupa fickor och är tack vare slipad Wiperfas även lämplig för rampning och finbearbetning.

### Teknisk beskrivning

Fästgänga M	M16
Skär-Ø D <sub>c</sub>	42 mm
totallängd L <sub>tot</sub>	43 mm
Antal skär Z	5
maximalt sågdjup a <sub>p max</sub>	1,5 mm
Passande vändskär	XD.. 0904
Ø D <sub>3</sub>	27 mm
Vändskärsskruv	229918 (T15; 2,1 Nm)
Vändskärsstorlek	09
Invändig	ja
Rampningslängd L för α <sub>max</sub>	26,3 mm

spiralfräsning $\varnothing D_{\min}$	69 mm
Rampningsvinkel $\alpha_{\max}$	0,55 grad
spiralfräsning $\varnothing D_{\max}$	82 mm
Skaftutförande	med gänga
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Ramping
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Kopierfräs

---

## Tillbehör

Spännskruv	229918
------------	--------