

Garant**CNMG 09T308, Sort: HB7010-1**

Beställningsdata

Ordernummer	250052 HB7010-1
GTIN	4045197779045
Artikelklass	21G

Beskrivning

CNMG 09T308 HB7010-1 Sort: HB7010-1
spån-brytare: SS
Skärdjup a_p : 0,3 - 2,5 mm
Matning f : 0,1 - 0,4 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 150 - 500 m/min

Teknisk beskrivning

Sort	HB7010-1
Skärförhållande	kontinuerligt
Hörnradie	0,8 mm
Matning f	0,1 - 0,4 mm/v
spån-brytare	SS
Skärhastighet v_c primär användning	150 - 500 m/min
Primäranvändning	P

Skärdjup a_p	0,3 - 2,5 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	CNMG 09T308
Antal byten/skär	4
Produktslag	Vändskär för svarvning