

Garant**CNMG 120412, Sort: HB7010-1**

Beställningsdata

Ordernummer	250160 HB7010-1
GTIN	4045197779618
Artikelklass	21G

Teknisk beskrivning

Skärhastighet v_c primär användning	120 - 440 m/min
Primäranvändning	P
Skärförhållande	kontinuerligt
Sort	HB7010-1
Matning f	0,2 - 0,5 mm/v
Skärdjup a_p	0,5 - 8 mm
spån-brytare	SM
Hörnradie	1,2 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	CNMG 120412

Antal byten/skär	4
Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning