

Garant**DNMG 150608, Sort: HB7010-1**

Beställningsdata

| | |
|--------------|-----------------|
| Ordernummer | 250660 HB7010-1 |
| GTIN | 4045197779854 |
| Artikelklass | 21G |

Teknisk beskrivning

| | |
|---------------------------------------|-----------------|
| Matning f | 0,1 - 0,4 mm/v |
| Skärhastighet v_c primär användning | 150 - 500 m/min |
| Hörnradie | 0,8 mm |
| Skärförhållande | kontinuerligt |
| spån-brytare | SS |
| Primäranvändning | P |
| Sort | HB7010-1 |
| Skärdjup a_p | 0,3 - 2 mm |
| Tilldelning huggning/skrubb | Finbearbetning |
| Skärmaterial | VHM |
| ISO-kod vändskär | DNMG 150608 |

Antal byten/skär

4

Produktslag

Vändskär för svarvning