

Garant**DNMG 110404, Sort: HB7010-1**

Beställningsdata

Ordernummer	250752 HB7010-1
GTIN	4045197779861
Artikelklass	21G

Beskrivning

DNMG 110404 HB7010-1 Sort: HB7010-1
spån-brytare: SM
Tolerans: M
Skärdjup a_p : 0,5 - 5 mm
Matning f : 0,2 - 0,5 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 120 - 440 m/min

Teknisk beskrivning

Primäranvändning	P
spån-brytare	SM
Sort	HB7010-1
Skärhastighet v_c primär användning	120 - 440 m/min
Matning f	0,2 - 0,5 mm/v
Skärdjup a_p	0,5 - 5 mm

Hörnradie	0,4 mm
Skärförhållande	kontinuerligt
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	DNMG 110404
Antal byten/skär	4
Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning