


Garant**SNMG 120404, Sort: HB7010-1**

Beställningsdata

Ordernummer	251222 HB7010-1
GTIN	4045197780034
Artikelklass	21G

Teknisk beskrivning

Matning f	0,15 - 0,5 mm/v
Skärförhållande	kontinuerligt
Primäranvändning	P
Skärhastighet v_c primär användning	120 - 440 m/min
Hörnradie	0,4 mm
spån-brytare	SM
Skärdjup a_p	0,5 - 6 mm
Sort	HB7010-1
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	SNMG 120404

Antal byten/skär	8
Produktslag	Vändskär för svarvning