

Garant**SNMG 190616, Sort: HB7010-1**

Beställningsdata

Ordernummer	251336 HB7010-1
GTIN	4045197780140
Artikelklass	21G

Beskrivning

SNMG 190616 HB7010-1 Hörnradie: 1,6 mm
Sort: HB7010-1
spån-brytare: SG
Skärdjup a_p : 1,5 - 9 mm
Matning f : 0,25 - 0,8 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 100 - 375 m/min

Teknisk beskrivning

spån-brytare	SG
Skärförhållande	kontinuerligt
Matning f	0,25 - 0,8 mm/v
Hörnradie	1,6 mm
Primäranvändning	P
Skärhastighet v_c primär användning	100 - 375 m/min
Skärdjup a_p	1,5 - 9 mm

Sort	HB7010-1
Tilldelning huggning/skrubb	Grov-bearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	SNMG 190616
Antal byten/skär	8
Produktslag	Vändskär för svarvning