

Garant**SNMG 190624, Sort: HB7010-1**

Beställningsdata

Ordernummer	251338 HB7010-1
GTIN	4045197780157
Artikelklass	21G

Beskrivning

SNMG 190624 HB7010-1 Hörnradie: 2,4 mm
Sort: HB7010-1
spån-brytare: SG
Skärdjup a_p : 1,5 - 9 mm
Matning f : 0,25 - 0,8 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 100 - 375 m/min

Teknisk beskrivning

Primäranvändning	P
Hörnradie	2,4 mm
Sort	HB7010-1
Skärhastighet v_c primär användning	100 - 375 m/min
Matning f	0,25 - 0,8 mm/v
Skärdjup a_p	1,5 - 9 mm
spån-brytare	SG

Skärförhållande	kontinuerligt
Tilldelning huggning/skrubb	Grov-bearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	SNMG 190624
Antal byten/skär	8
Produktslag	Vändskär för svarvning