

**Garant****SNMM 120412, Sort: HB7010-1**

## Beställningsdata

Ordernummer	251386 HB7010-1
GTIN	4045197780164
Artikelklass	21G

## Teknisk beskrivning

Hörnradie	1,2 mm
Matning f	0,4 - 1,2 mm/v
Sort	HB7010-1
Skärdjup $a_p$	2 - 12 mm
Skärhastighet $v_c$ primär användning	100 - 375 m/min
Skärförhållande	kontinuerligt
Primäranvändning	P
spån-brytare	SR
Tilldelning huggning/skrubb	Grov-bearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	SNMM 120412

Antal byten/skär	8
Produktlag	Vändskär för svarvning