

Garant**TNMG 160404, Sort: HB7010-1**

Beställningsdata

Ordernummer	251542 HB7010-1
GTIN	4045197780218
Artikelklass	21G

Teknisk beskrivning

Skärförhållande	kontinuerligt
Matning f	0,2 - 0,5 mm/v
Sort	HB7010-1
Skärdjup a_p	0,5 - 5 mm
Hörnradie	0,4 mm
Primäranvändning	P
Skärhastighet v_c primär användning	120 - 440 m/min
spån-brytare	SM
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vänds kär	TNMG 160404
Antal byten/skär	6

Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning