

Garant**WNMG 060408, Sort: HB7010-1**

Beställningsdata

Ordernummer	251954 HB7010-1
GTIN	4045197780287
Artikelklass	21G

Beskrivning

WNMG 060408 HB7010-1 Sort: HB7010-1
spån-brytare: SS
Skärdjup a_p : 0,3 - 2 mm
Matning f : 0,1 - 0,4 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 150 - 500 m/min

Teknisk beskrivning

spån-brytare	SS
Skärförhållande	kontinuerligt
Skärdjup a_p	0,3 - 2 mm
Matning f	0,1 - 0,4 mm/v
Primäranvändning	P
Sort	HB7010-1
Hörnradie	0,8 mm
Skärhastighet v_c primär användning	150 - 500 m/min

Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	WNMG 060408
Antal byten/skär	6
Produktslag	Vändskär för svarvning