

**Garant****WNMG 080408, Sort: HB7010-1**

## Beställningsdata

Ordernummer	252208 HB7010-1
GTIN	4045197780362
Artikelklass	21G

## Teknisk beskrivning

Skärdjup $a_p$	1,5 - 6 mm
Hörnradie	0,8 mm
Skärhastighet $v_c$ primär användning	100 - 375 m/min
Primäranvändning	P
Sort	HB7010-1
Matning $f$	0,25 - 0,6 mm/v
spån-brytare	SG
Skärförhållande	kontinuerligt
Tilldelning huggning/skrubb	Grov-bearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	WNMG 080408
Antal byten/skär	6

Produktslag

Vändskär för svarvning