

**Garant****CC.T 09T304, Sort: HB7010-1**

### Beställningsdata

Ordernummer	260058 HB7010-1
GTIN	4045197780416
Artikelklass	21G

### Teknisk beskrivning

Primäranvändning	P
Hörnradie	0,4 mm
Skärförhållande	kontinuerligt
Skärhastighet $v_c$ primär användning	150 - 500 m/min
Matning $f$	0,05 - 0,25 mm/v
Skärdjup $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Sort	HB7010-1
spån-brytare	SS
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	CCMT 09T304

Antal byten/skär	2
Tolerans	MF
Produktslag	Vändskär för svarvning