

Garant**CC.T 060202, Sort: HB7010-1**

Beställningsdata

Ordernummer	260140 HB7010-1
GTIN	4045197780447
Artikelklass	21G

Teknisk beskrivning

Sort	HB7010-1
spån-brytare	SM
Skärförhållande	kontinuerligt
Matning f	0,1 - 0,3 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning	120 - 440 m/min
Skärdjup a_p	0,2 - 4 mm
Hörnradie	0,2 mm
Primäranvändning	P
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	CCMT 060202

Antal byten/skär	2
Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning