

Garant**CC.T 09T302, Sort: HB7010-1**

Beställningsdata

Ordernummer	260148 HB7010-1
GTIN	4045197780461
Artikelklass	21G

Beskrivning

CC.T 09T302 HB7010-1 Sort: HB7010-1
spån-brytare: SM
Tolerans: M
Skärdjup a_p : 0,2 - 4 mm
Matning f : 0,1 - 0,3 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 120 - 440 m/min

Teknisk beskrivning

Skärdjup a_p	0,2 - 4 mm
Matning f	0,1 - 0,3 mm/v
Hörnradie	0,2 mm
Skärhastighet v_c primär användning	120 - 440 m/min
spån-brytare	SM
Sort	HB7010-1
Skärförhållande	kontinuerligt

Primäranvändning	P
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	CCMT 09T302
Antal byten/skär	2
Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning