

**Garant****CC.T 09T304, Sort: HB7010-1**

## Beställningsdata

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Ordernummer  | 260150 HB7010-1 |
| GTIN         | 4045197780478   |
| Artikelklass | 21G             |

## Beskrivning

CC.T 09T304 HB7010-1 Sort: HB7010-1  
spån-brytare: SM  
Tolerans: M  
Skärdjup  $a_p$ : 0,2 - 4 mm  
Matning  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/v  
Skärhastighet  $v_c$  primär användning: 120 - 440 m/min

## Teknisk beskrivning

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| Skärhastighet $v_c$ primär användning | 120 - 440 m/min |
| Primäranvändning                      | P               |
| Matning $f$                           | 0,1 - 0,3 mm/v  |
| Hörnradie                             | 0,4 mm          |
| Sort                                  | HB7010-1        |
| spån-brytare                          | SM              |
| Skärförhållande                       | kontinuerligt   |

|                             |                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| Skärdjup $a_p$              | 0,2 - 4 mm                          |
| Tilldelning huggning/skrubb | Grovbearbetning till finbearbetning |
| Skärmaterial                | VHM                                 |
| ISO-kod vändskär            | CCMT 09T304                         |
| Antal byten/skär            | 2                                   |
| Tolerans                    | M                                   |
| Produktslag                 | Vändskär för svarvning              |