

Garant**DC.T 11T308, Sort: HB7010-1**

Beställningsdata

Ordernummer	260361 HB7010-1
GTIN	4045197780553
Artikelklass	21G

Beskrivning

DC.T 11T308 HB7010-1 Sort: HB7010-1
spån-brytare: SS
Tolerans: M
Skärdjup a_p : 0,2 - 1,5 mm
Matning f : 0,05 - 0,2 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 150 - 500 m/min

Teknisk beskrivning

Sort	HB7010-1
Hörnradie	0,8 mm
Skärförhållande	kontinuerligt
Primäranvändning	P
spån-brytare	SS
Skärdjup a_p	0,2 - 1,5 mm
Matning f	0,05 - 0,2 mm/v

Skärhastighet v_c primär användning	150 - 500 m/min
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	DCMT 11T308
Antal byten/skär	2
Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning