

Garant**DC.T 11T302, Sort: HB7010-1**

Beställningsdata

| | |
|--------------|-----------------|
| Ordernummer | 260458 HB7010-1 |
| GTIN | 4045197780584 |
| Artikelklass | 21G |

Teknisk beskrivning

| | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Sort | HB7010-1 |
| Skärdjup a_p | 0,5 - 2,5 mm |
| Hörnradie | 0,2 mm |
| spån-brytare | SM |
| Primäranvändning | P |
| Skärförhållande | kontinuerligt |
| Matning f | 0,1 - 0,3 mm/v |
| Skärhastighet v_c primär användning | 120 - 440 m/min |
| Tilldelning huggning/skrubb | Grovbearbetning till finbearbetning |
| Skärmaterial | VHM |
| ISO-kod vändskär | DCMT 11T302 |

| | |
|------------------|------------------------|
| Antal byten/skär | 2 |
| Tolerans | M |
| Produktslag | Vändskär för svarvning |