

**Garant****SCMT 09T308, Sort: HB7010-1****Beställningsdata**

Ordernummer	260744 HB7010-1
GTIN	4045197780621
Artikelklass	21G

**Beskrivning**

SCMT 09T308 HB7010-1 Hörnradie: 0,8 mm  
Sort: HB7010-1  
spån-brytare: SS  
Skärdjup  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Matning  $f$ : 0,05 - 0,2 mm/v  
Skärhastighet  $v_c$  primär användning: 150 - 500 m/min

**Teknisk beskrivning**

Hörnradie	0,8 mm
Skärförhållande	kontinuerligt
spån-brytare	SS
Skärhastighet $v_c$ primär användning	150 - 500 m/min
Matning $f$	0,05 - 0,2 mm/v
Primäranvändning	P
Sort	HB7010-1

Skärdjup $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	SCMT 09T308
Antal byten/skär	4
Produktslag	Vändskär för svarvning