

Garant**TC.T 110204, Sort: HB7010-1****Beställningsdata**

Ordernummer	260982 HB7010-1
GTIN	4045197780713
Artikelklass	21G

Teknisk beskrivning

spån-brytare	SM
Skärdjup a_p	0,5 - 2,5 mm
Hörnradie	0,4 mm
Sort	HB7010-1
Skärförhållande	kontinuerligt
Matning f	0,1 - 0,3 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning	120 - 440 m/min
Primäranvändning	P
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	TCMT 110204
Antal byten/skär	3

Tolerans

M

Produktlag

Vändskär för svarvning