

**Garant****VB.T 160404, Sort: HB7010-1**

## Beställningsdata

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Ordernummer  | 261232 HB7010-1 |
| GTIN         | 4045197780805   |
| Artikelklass | 21G             |

## Beskrivning

VB.T 160404 HB7010-1 Sort: HB7010-1  
spån-brytare: SM  
Tolerans: M  
Skärdjup  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm  
Matning  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/v  
Skärhastighet  $v_c$  primär användning: 120 - 440 m/min

## Teknisk beskrivning

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Matning $f$      | 0,1 - 0,3 mm/v |
| Sort             | HB7010-1       |
| Skärdjup $a_p$   | 0,5 - 2,5 mm   |
| Hörnradie        | 0,4 mm         |
| spån-brytare     | SM             |
| Skärförhållande  | kontinuerligt  |
| Primäranvändning | P              |

|                                       |                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Skärhastighet $v_c$ primär användning | 120 - 440 m/min                     |
| Tilldelning huggning/skrubb           | Grovbearbetning till finbearbetning |
| Skärmaterial                          | VHM                                 |
| ISO-kod vändskär                      | VBMT 160404                         |
| Antal byten/skär                      | 2                                   |
| Tolerans                              | M                                   |
| Produktslag                           | Vändskär för svarvning              |