

Garant**VC.T 110304, Sort: HB7010-1**

Beställningsdata

Ordernummer	261366 HB7010-1
GTIN	4045197780836
Artikelklass	21G

Teknisk beskrivning

Hörnradie	0,4 mm
Skärförhållande	kontinuerligt
spån-brytare	SS
Skärdjup a_p	0,2 - 1,5 mm
Primäranvändning	P
Skärhastighet v_c primär användning	150 - 500 m/min
Matning f	0,05 - 0,2 mm/v
Sort	HB7010-1
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	VCMT 110304

Antal byten/skär	2
Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning