

**Garant****Maskinrullgängtapp med smörjspår HSSE-PM, TiN, MF: 10X1****Beställningsdata**

Ordernummer	139265 10X1
GTIN	4045197509543
Artikelklass	11H

**Beskrivning****Utförande:**

**DIN 2174** ( $\approx$  DIN 374). **Med smörjspår; optimal smörjeffekt även för djupare gängor.**

Den **innovativa polygonformen** möjliggör många användningsområden. Den **multifunktionella skiktstrukturen** uppnår **maximal livslängd** även i **höghållfasta material**.

Toleransklass: ISO 2X 6HX

Gängstigning: 1 mm

totallängd L: 90 mm

Skaftdiameter  $D_s$ : 7 mm

Skaftfyrkant  $\square$ : 5,5 mm

Kärnhålsdiameter med riktvärde: 9,55 mm

**Teknisk beskrivning**

Antal spånspår	6
Gäng- $\emptyset$	10 mm
Antal skär Z	6
Skaftdiameter $D_s$	7 mm
Skaftfyrkant $\square$	5,5 mm
totallängd L	90 mm
Kärnhålsdiameter med riktvärde	9,55 mm
Gängdjup	30 mm
Gängstigning	1 mm

Toleransklass	ISO 2X 6HX
gänga	M10×1
Beläggning	TiN
Gängtyp	MF
Flankvinkel	60 grad
Skärmaterial	HSS E PM
Norm	DIN 2174
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3×D vid bottenhål och genomgående hål
Skärriktning	Höger
Färgring	grön
Produktslag	Rullgängtapp