

Garant**VC.T 160404, Sort: HB7010-1**

Beställningsdata

Ordernummer	261372 HB7010-1
GTIN	4045197780843
Artikelklass	21G

Teknisk beskrivning

Sort	HB7010-1
Matning f	0,05 - 0,2 mm/v
Skärdjup a_p	0,2 - 1,5 mm
Primäranvändning	P
spån-brytare	SS
Hörnradie	0,4 mm
Skärhastighet v_c primär användning	150 - 500 m/min
Skärförhållande	kontinuerligt
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	VCMT 160404

Antal byten/skär	2
Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning